


**CCMT 120412, Clase: CA025P**

**Datos de pedido**

Número de pedido	260206 CA025P
GTIN	4960664878161
Clase de artículo	25E

**Descripción**

CCMT 120412 CA025P Clase: CA025P  
 Rompevirutas: GK  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 330 m/min

**Descripción técnica**

Rompevirutas	GK
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Clase	CA025P
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	2

Radio angular	1,2 mm
Material de corte	MD
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120412
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tolerancia	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 330 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado