

**DC. T 11T304, Clase: CA025P****Datos de pedido**

Número de pedido	260386 CA025P
GTIN	4960664878697
Clase de artículo	25E

**Descripción**

DC. T 11T304 CA025P Clase: CA025P  
Rompevirutas: HQ  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
Avance f: 0,05 - 0,25 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 330 m/min

**Descripción técnica**

Aplicación principal	P
Tolerancia	M
Radio angular	0,4 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070204
Número de cambios/cortes	2

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 330 m/min
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Rompevirutas	HQ
Clase	CA025P
Avance $f$	0,05 - 0,25 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado