

**DCMT 070204, Clase: CA025P****Datos de pedido**

Número de pedido	260483 CA025P
GTIN	4960664878604
Clase de artículo	25E

Descripción

DCMT 070204 CA025P Clase: CA025P
Rompevirutas: GK
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 3 mm
Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 330 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	GK
Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm

Código ISO plaquita de corte	DCMT070204
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 330 m/min
Tolerancia	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	CA025P
Material de corte	MD
Recubrimiento	con revestimiento
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado