

**VBMT 110308, Clase: CA025P****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 261176 CA025P |
| GTIN              | 4960664879489 |
| Clase de artículo | 25E           |

**Descripción**

VBMT 110308 CA025P Clase: CA025P  
Rompevirutas: HQ  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Avance  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 330 m/min

**Descripción técnica**

|   |                |
|---|----------------|
| Radio angular                                 | 0,8 mm         |
| Clase   | CA025P         |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,5 - 2 mm     |
| Número de cambios/cortes                      | 2              |
| Rompevirutas                                  | HQ             |
| Material de corte                             | MD             |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 80 - 330 m/min |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Asignación fino/desbaste     | Desbaste-acabado                |
| Aplicación principal         | P                               |
| Recubrimiento                | con revestimiento               |
| Código ISO plaquita de corte | VBMT 110308                     |
| Condición de corte           | ligeramente interrumpido        |
| Avance f                     | 0,05 - 0,25 mm/rev,             |
| Tipo de producto             | Plaquita de corte para torneado |