

mimatic
Tool Systems**Hojas de sierra PolySAW-G Ancho $a_p = 1,5$ mm, TiAlN, \varnothing D: 63mm****Datos de pedido**

Número de pedido	218226 63
GTIN	2050001737175
Clase de artículo	29C

Descripción**Ejecución:**

Para cortar, aserrar y ranurar.
PolySAW-G permite mecanizar hasta el fondo.

Nota:

Valores de aplicación para a_e máx.

Descripción técnica

Tipo soporte base	16 / 26
Profundidad de ataque $a_{e\text{máx}}$ por corte	18,5 mm
Anchura placa E	6 mm
\varnothing D	63 mm
Número de filos Z	24
Mango	con perforación
Recubrimiento	TiAlN

Avance f_z	0,025 mm
Material	MDI
Tipo de producto	Inserto de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	600 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	500 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	400 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

Accesorios

Soporte baseMango Weldon Tipo 16/26	218205 16/26
Soporte base PolySAWcon taladro Tipo 16/26	218210 16/26