

**DC. T 11T308, Clase: CA025P****Datos de pedido**

Número de pedido	260492 CA025P
GTIN	4960664878642
Clase de artículo	25E

**Descripción**

DC. T 11T308 CA025P Clase: CA025P  
Rompevirutas: GK  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 330 m/min

**Descripción técnica**

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	GK
Tolerancia	M
Material de corte	HM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	CA025P
Asignación fino/desbaste	Acabado

Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DCMT11T308
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 330 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado