

**DC. T 11T304, Clase: PDL010****Datos de pedido**

Número de pedido	260386 PDL010
GTIN	4960664882526
Clase de artículo	25E

Descripción

DC. T 11T304 PDL010 Clase: PDL010
Rompevirutas: AP
Tolerancia: G
Profundidad de corte a_p : 0,1 - 1 mm
Avance f: 0,05 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 400 m/min

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	DCGT11T304
Recubrimiento	con revestimiento
Aplicación principal	N
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Profundidad de corte a_p	0,1 - 1 mm
Tolerancia	G

Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 400 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Rompevirutas	AP
Material de corte	MD
Clase	PDL010
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado