

**metabo****Rectificadora de cinta combinada de 230 V, Tipo: BS200P****Datos de pedido**

Número de pedido	077550 BS200P
GTIN	4061792226050
Clase de artículo	03D

**Descripción****Ejecución:**

Rectificadora doble para rectificar, afilar, desbarbar y, si se utiliza un cepillo de alambre de acero, también para eliminar el óxido en acero y metales. La luz LED integrada ilumina el área de trabajo de forma óptima. La máxima suavidad de marcha y una gran durabilidad de los discos son posibles gracias a las bridas de montaje de alta calidad.

- **Soportes de pieza de trabajo regulables sin herramientas.**

La rectificadora de cinta combinada universal con cinta abrasiva y muela abrasiva es ideal para trabajar en madera y metal.

- **Gran brazo de lijadora de banda inclinable en continuo a 90° para conseguir dos longitudes de banda de lijado comunes.**
- **Ajuste de la inclinación del brazo de lijadora de banda sin herramientas.**
- **Conexión de succión en el brazo de lijadora de banda, adecuada para manguitos de conexión comunes.**
- **Adecuada para el uso de cepillos redondos de alambre de acero para la eliminación de óxido.**
- **Luz LED integrada para una iluminación óptima del área de trabajo.**
- **Trabajo flexible en una gran superficie de lijado o alternativamente en la curva del brazo de lijado de banda.**
- **Conexión de succión en el brazo de lijadora de banda, adecuada para manguitos de conexión comunes.**
- **Rueda motriz de goma en el brazo de lijadora de banda con ranuras para una rápida disipación del calor.**

- **Sustitución rápida y sin herramientas de la banda de lijado después de abrir la tapa.**
- **Máxima suavidad de marcha y gran durabilidad de los discos gracias a las bridas de montaje de alta calidad.**

**Suministro:**

Incluye muela abrasiva de corindón estándar 60 N, cinta abrasiva de tela K 60, gafas de protección contra chispas, soporte para la pieza de trabajo y llaves hexagonales.

**Nota:**

Encontrará muelas abrasivas adecuadas a partir del n.º 596100 y n.º 568733.

## Descripción técnica

Consumo de potencia	600 W
Peso	16,9 kg
Quality Dress	BS 200 Plus
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Velocidad de giro máxima	2980 min <sup>-1</sup>
Longitud de cable	1,8 m
Cinta abrasiva longitud	1000 mm
Cinta abrasiva longitud	1020 mm
Anchura cinta abrasiva	50 mm
Ø de muela abrasiva D	200 mm
Ø de perforación de muela abrasiva H	32 mm
Anchura de muela abrasiva P	25 mm
Potencia nominal	230 V
Tipo de producto	Rectificadora de cinta