



## Aparato de limpieza por ultrasonidos Elmasonic xtra ST, Tipo: 50



### Datos de pedido

Número de pedido	082002 50
GTIN	4250004100336
Clase de artículo	04S

### Descripción

#### Ejecución:

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa. La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.

Elmasonic xtra ST es el dispositivo por ultrasonidos perfecto para la suciedad más incrustada y es especialmente adecuado para las más altas exigencias en el campo de la limpieza industrial.

- **2 frecuencias por ultrasonidos seleccionables (25 kHz para la suciedad más difícil y 45 kHz para una limpieza suave).**
- **Función de barrido integrada para una distribución uniforme del sonido en el baño de limpieza.**
- **La función de pulso conmutable aumenta la potencia máxima por ultrasonidos.**
- **Función dinámica (la potencia de ultrasonidos se puede aumentar temporalmente hasta un 20 %).**
- **Robusto depósito de acero fino soldado.**

#### Suministro:

Sin cesta de inserción.

#### Nota:

Otros tamaños y versiones a petición. Puede encontrar la cesta de inserción adecuada en los n.º 082101 (Elmasonic Select), n.º 081204 (Elmasonic xtra TT) y n.º 081203 (Elmasonic xtra ST). Los productos de limpieza por ultrasonidos y los agentes anticorrosivos se pueden encontrar en 088015 – 088019.

Encontrará cubiertas insonorizadas adecuadas en el 082105. Más accesorios disponibles a petición.

## Descripción técnica

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Rendimiento máximo ultrasonidos	2400 W
Longitud aparatos	655 mm
Tensión nominal	220 - 240 V
Potencia de calefacción	1400 W
Anchura aparatos	555 mm
Quality Dress	xtra ST 500H
Longitud cesto insertable	255 mm
Peso	45 kg
Cubeta de limpieza altura	480 mm
Anchura cesto insertable	230 mm
Volumen	48,7 l
Volumen de trabajo recomendado	42 l
Tipo de producto	Aparato de limpieza por ultrasonidos

## Accesorios

Cesto insertable xtra ST 50	082103 50
Cubierta de protección acústica xtra ST 50	082105 50