

Garant**APMT 100305 TR, HB7635, Tipo: INOX****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2128 INOX
GTIN	4067263078821
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

Plaquita con geometría altamente positiva y desarrollo de la arista de corte con torsión.

Idóneo para:

HOLEX GG2123, GG2124, así como las fresas angulares de 90° GARANT y HOLEX n.º 215800 – 215870.

Contenido:

50 × 215920 INOX

Nota:

Valores aproximativos de aplicación

Para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\text{máx}} = 4,8$ mm.

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,12 mm
Código ISO plaquita de corte	APMT 100305 TR
Clase	HB7635
Material de corte	HM
Grosor de plaquita	3,5 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	700 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	600 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	180 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	160 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	150 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	130 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	50 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

APMT 100305 TR Tipo INOX

215920 INOX