

**Garant****ANGX 10T308ZEER, HB9740, Tipo: INOX****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2133 INOX
GTIN	4067263078876
Clase de artículo	GGN

**Descripción****Idóneo para:**

Fresa de avance elevado GARANT Power Q Mini n.º 213052 a 213058.

**Contenido:**

50 × 213070 INOX

**Nota:**Valores de aplicación para  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \text{ máx.}}$ **Descripción técnica**

Avance $f_z$ por diente	0,8 mm
Contenido	50
Código ISO plaquita de corte	ANGX 10T308ZEER
Clase	HB9740
Material de corte	HM
profundidad de corte recomendada $a_{p \text{ máx.}}$	0,8 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	1 mm
Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$	1,6 mm
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	150 m/min	M
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado		

**Accesorios**

ANGX 10T308ZEER Tipo INOX

213070 INOX