

**Fresa angular 90°, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 20/3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2124 20/3
GTIN	4067263078968
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

Como n.º 215803 20/3.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

Descripción técnica

Ø de mango D_s h6	20 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\min.}$	37 mm
Ø D_3	17 mm
Longitud de voladizo L_1	40 mm
Plaquita de corte adecuada	AP.. 1003..
Ángulo de rampa $\alpha_{\max.}$	0,96 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø de corte D_c	20 mm
Longitud total L_{tot}	90 mm

Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	14,85 mm
Número de filos Z	3
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	38 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Fresado circular
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219814
Fresa angular 90° $\varnothing D$ 20/3 mm	215803 20/3