

XNEX 080608, HB7635, Tipo: INOX



Datos de pedido

Número de pedido	GG2139 INOX		
GTIN	4067263078937		
Clase de artículo	GGN		

Descripción

Idóneo para:

Fresa angular de 90° GARANT del n.º 215101 y fresa angular de 90° HOLEX n.º 215102.

Contenido:

50 × 215188 INOX

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0.3 \times D / a_p = 3 \text{ mm}$.

Descripción técnica

Contenido	50		
Avance f _z por diente	0,13 mm		
Código ISO plaquita de corte	XNEX080608		
Clase	HB7635		
Material de corte	MD		
Profundidad de corte máxima a _{p máx.}	4 mm		
Número de cambios/cortes	6		
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar		



Datos de usuario

	Uso	\mathbf{V}_{c}	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	190 m/min	М
$INOX > 900 \text{ N/mm}^2$	adecuado	130 m/min	M
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		

Accesorios

XNEX 080608 Tipo INOX 215188 INOX