

**Fresa angular 90°, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 16/2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2123 16/2
GTIN	4067263078951
Clase de artículo	GGN

**Descripción****Ejecución:**

Como n.º 215803 16/2.

**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

**Descripción técnica**

Número de filos Z	2
Ø D <sub>3</sub>	13 mm
Ø de mango D <sub>5</sub> h6	16 mm
Fresado circular de taladro Ø D <sub>mín.</sub>	29 mm
Fresado circular de taladro Ø D <sub>máx.</sub>	30 mm
Ángulo de rampa α <sub>máx.</sub>	1,32 grados
Longitud total L <sub>tot</sub>	85 mm
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	37 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219814 (8IP; 1,2 Nm)

Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	10,85 mm
Plaquita de corte adecuada	AP.. 1003..
$\varnothing$ de corte $D_c$	16 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Fresado circular
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Tipo de producto	Fresa angular

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219814
Fresa angular 90° $\varnothing$ D 16/2 mm	215803 16/2