

Garant**XNEX 080608, HU7710, Tipo: ALU**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2136 ALU
GTIN	4067263078906
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

6 filos proporcionan una gran rentabilidad a un precio reducido por filo.

Idóneo para:

Fresa angular de 90° GARANT del n.º 215101 y fresa angular de 90° HOLEX n.º 215102.

Contenido:

50 × 215184 ALU

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,15 mm
Contenido	50
Código ISO plaquita de corte	XNEX 080608
Clase	HU7710
Material de corte	MD
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	4 mm
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	1320 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	1320 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	1100 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

XNEX 080608 Tipo ALU

215184 ALU