

Garant**Muela de limpieza (A), Ø de muela: 125mm****Datos de pedido**

Número de pedido	566758 125
GTIN	4067263046882
Clase de artículo	51E

Descripción**Ejecución:**

Muelas abrasivas con vellón de nailon sintético intercalado uniformemente con grano abrasivo.

Estructura de material no tejido fina, densa y extremadamente resistente, con gran **flexibilidad** y rendimiento de abrasión.

Aplicación:

Para limpiar y desbarbar **con un acabado de superficie fino**.

Con plato de tejido de vidrio para sujeción directa en lijadoras angulares.

Descripción técnica

Grado dureza	blando
Ø de perforación	22,23 mm
Ø de muela	125 mm
Grado de finura	medio
N.º revoluciones recomend.	5000 - 7000 min ⁻¹
Velocidad de giro máxima	11000 min ⁻¹
Símbolo de medio abrasivo	A

Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Descripción de la forma	plano
Velocidad circunf. máxima	60 m/s
Tipo de producto	Material no tejido de limpieza gruesa

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		