

**Garant**
**Muela de limpieza (A), Ø de muela: 115mm**


## Datos de pedido

Número de pedido	566757 115
GTIN	4067263046875
Clase de artículo	51E

## Descripción

### Ejecución:

Muelas abrasivas con vellón de nailon sintético intercalado uniformemente con grano abrasivo.

**Estructura de material no tejido fina, densa y extremadamente resistente**, con gran **flexibilidad** y rendimiento de abrasión.

### Aplicación:

Para limpiar y desbarbar **con un acabado de superficie fino**.

Con plato de tejido de vidrio para sujeción directa en lijadoras angulares.

## Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	11000 min <sup>-1</sup>
Ø de perforación	22,23 mm
N.º revoluciones recomend.	5000 - 7000 min <sup>-1</sup>
Ø de muela	115 mm
Grado dureza	blando
Grado de finura	medio
Símbolo de medio abrasivo	A

Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Descripción de la forma	plano
Velocidad circunf. máxima	60 m/s
Tipo de producto	Material no tejido de limpieza gruesa

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		