


BDGT 170404 FR-JA, GW25, Tipo: ALU

Datos de pedido

Número de pedido	227526 ALU
GTIN	4960664457878
Clase de artículo	25A

Descripción
Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$.

90° exactos hasta $a_p = 9$ mm.

Radio angular: 0,4 mm

Avance f_z por diente: 0,05 – 0,33 mm

Descripción técnica

Tipo	ALU
Avance f_z por diente	0,05 – 0,33 mm
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	BDGT 170404 FR-JA
Clase	GW25
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	700 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	500 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	250 m/min	N
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		