

Garant**Fresa de desbaste HSS-Co8, TiAlN, Ø k12 DC: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	192605 6
GTIN	4067263281580
Clase de artículo	11W

Descripción**Ejecución:**

Tam. de 6M a 25M – **Fresas MID.** Medidas constructivas según **norma de fábrica** que están comprendidas **entre** DIN 844 **corta** y DIN 844 **larga**.

Con perfil de labio destalonado por muela. Los amplios labios dentados se pueden rectificar de nuevo sin variación del perfil.

Geometría de corte frontal para penetración y paso de dientes desigual.

Descripción técnica

Ø de mango D _s	6 mm
Longitud total L	57 mm
Ángulo de hélice	30 grados
Longitud de filo L _c	13 mm
Tolerancia Ø nominal	k12
Ø de corte D _c	6 mm
Mango	DIN 1835 B con h6
Anchura del chaflán angular con 45 °	0,5 mm
Número de dientes Z	4
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Avance f _z para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm ²	0,006 mm
Ángulo del chaflán angular	45 grados

Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Perfil de fresado	NR
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	120 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	781 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	55 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	55 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	29 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	14 m/min	M
GG(G)	adecuado con restricciones	46 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	90 m/min	N
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		