

Garant**Soporte de torneado de apriete GARANT Master eco, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250629 25/15
GTIN	4067263476955
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Tornillo para calzo	259027 8
Tamaño del mango	25 mm
Brida, tornillo, resorte	259036 24
Serie	Master Eco
Tamaño de placa	15 mm
Código ISO Soporte	DDJNR/L 2525M15
Anchura de función L ₄	32 mm

Calzo	259031 50
Longitud total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 50	259031 50
Tornillo para calzo Tipo 8	259027 8