


Garant**Desbarbador MDI espiralizado GARANT Diabolo 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 12mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | GG8158 12 |
| GTIN | 4067263091615 |
| Clase de artículo | GGN |

Descripción**Ejecución:****Como n.º 208158.**

Desarrollado especialmente para **mecanizado duro**. El recubrimiento Diabolo perfeccionado permite vidas útiles aún más largas y calidades de superficie mejoradas.

Tolerancia: **Medida S = ±0,2 mm.**

Ángulo de punta = ±5 minutos de ángulo.

Excelentes calidades de la superficie gracias al ángulo de hélice de 35°.

Aplicación:

Especialmente adecuado para **achaflanar** y **el desbarbado** de los cantos de las piezas de trabajo, así como para **trabajos de contornos**.

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Serie | Diabolo |
| Mango | DIN 6535 HA con h6 |
| Avance f_z en acero < 60 HRC | 0,055 mm |
| Ø de corte D_c | 12 mm |
| Número de dientes Z | 6 |

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Fresado de achaflanado | 45 grados |
| Contenido | 5 |
| Medida S | 8,5 mm |
| Ø de mango D _s | 12 mm |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados |
| Longitud total L | 83 mm |
| Recubrimiento | TiAlN |
| Material de corte | MDI |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo | H |
| Tolerancia Ø nominal | h6 |
| Ángulo de hélice | 35 grados |
| Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical |
| Ángulo de punta del avellanador | 90 grados |
| Refrigeración interior | no |
| Tolerancia de mango | h6 |
| anillo de color | rojo |
| Tipo de producto | Desbarbador |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Acero < 1100 N/mm ² | adecuado con restricciones | 140 m/min | P |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | 120 m/min | P |
| Acero < 55 HRC | adecuado | 100 m/min | H |
| Acero < 60 HRC | adecuado | 90 m/min | H |
| Acero < 65 HRC | adecuado | 60 m/min | H |
| Acero < 67 HRC | adecuado | 35 m/min | H |
| húmedo mínimo | adecuado con restricciones | | |
| seco | adecuado | | |

Aire adecuado

Accesorios

Desbarbador MDI espiralizado GARANT Diabolo90° Ø h6
DC 12 mm

208158 12