


**BDGT 170420 FR-JA, GW25, Tipo: ALU**

**Datos de pedido**

Número de pedido	227530 ALU
GTIN	4960664457892
Clase de artículo	25A

**Descripción**
**Nota:**

Valores de aplicación para  $a_e = 0,3 \times D$ .

90° exactos hasta  $a_p = 9$  mm.

Radio angular: 2 mm

Avance  $f_z$  por diente: 0,05 – 0,33 mm

**Descripción técnica**

Tipo	ALU
Avance $f_z$ por diente	0,05 – 0,33 mm
Radio angular	2 mm
Código ISO plaquita de corte	BDGT 170420 FR-JA
Clase	GW25
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aluminio, plásticos	adecuado	700 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	500 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	250 m/min	N
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		