

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 160608/30**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2527 160608/30
GTIN	4067263092377
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,25 - 0,4 mm/rev,
Contenido	250168 HB7020
Profundidad de corte a_p	0,55 - 5,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 280 mm/min
Cantidad	30
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

CNMG 160608 Clase HB7020

250168 HB7020