

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 160616/30**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2527 160616/30
GTIN	4067263092414
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 280 mm/min
Profundidad de corte a_p	1,05 - 5,5 mm
Contenido	250172 HB7020
Avance f	0,25 - 0,4 mm/rev,
Cantidad	30
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

CNMG 160616 Clase HB7020

250172 HB7020