

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 120408/30****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2527 120408/30
GTIN	4067263092315
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,55 - 4,25 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 280 mm/min
Contenido	250158 HB7020
Avance f	0,25 - 0,4 mm/rev,
Cantidad	30
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

CNMG 120408 Clase HB7020

250158 HB7020