

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 160612/30**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2527 160612/30
GTIN	4067263092391
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,8 - 5,5 mm
Avance f	0,25 - 0,4 mm/rev,
Contenido	250170 HB7020
Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 280 mm/min
Cantidad	30
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

CNMG 160612 Clase HB7020

250170 HB7020