

Garant**Desbastado de plaquita de corte reversible CNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 120416/50****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2531 120416/50
GTIN	4067263092629
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,3 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 260 mm/min
Profundidad de corte a_p	1,05 - 4,25 mm
Cantidad	50
Contenido	250328 HB7020
Clase	HB7020
Rompevirutas	SG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

CNMG 120416 Clase HB7020

250328 HB7020