


Garant**XNEX 080608, HB7710, Tipo: GGG**

Datos de pedido

Número de pedido	215190 GGG
GTIN	4067263499527
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:

6 filos proporcionan una gran rentabilidad a un precio reducido por filo.

Plaquita de corte de metal duro de dos lados con 2x3 filos para **operaciones de fresado de escuadrar**.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Descripción técnica

Tipo	GGG
Grosor plaquita S	6.35 mm
Radio angular	0,8 mm
Avance f_z por diente	0,23 mm
Código ISO plaquita de corte	XNEX 080608
Clase	HB7710
Material de corte	HM

Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	4 mm
Número de cambios/cortes	6
Recubrimiento	con revestimiento
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	240 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
GGG	adecuado	290 m/min	K
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		