

Garant**APKT 1604 PDTR, HB7525, Tipo: UNI****Datos de pedido**

Número de pedido	215758 UNI
GTIN	4067263499534
Clase de artículo	21A

Descripción**Nota:**

Valores de aplicación válidos para las fresas n.º 215705 a 215717: $a_e = 0,3 \times D / a_{p\text{máx.}} = 7 \text{ mm}$.

Descripción técnica

Tipo	UNI
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	APKT 1604 PDTR
Clase	HB7525
Material de corte	HM
Grosor de plaquita	4,76 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

Hoja de datos

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	295 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	190 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	125 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	55 m/min	H
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	140 m/min	M
GG(G)	adecuado	140 m/min	K
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		