

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio DNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 150608/30**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|------------------|
| Número de pedido | GG2535 150608/30 |
| GTIN | 4067263092872 |
| Clase de artículo | GGN |

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------------------|
| Contenido | 250762 HB7020 |
| Profundidad de corte a_p | 0,55 - 3,75 mm |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 125 - 280 mm/min |
| Avance f | 0,25 - 0,4 mm/rev, |
| Cantidad | 30 |
| Clase | HB7020 |
| Rompevirutas | SM |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |

Accesorios

DNMG 150608 Clase HB7020

250762 HB7020