

**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio DNMG, HBT020, Tamaño / cantidad: 150608/50****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2538 150608/50
GTIN	4067263092988
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,55 - 3,75 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 240 mm/min
Avance f	0,2 - 0,3 mm/rev,
Cantidad	50
Contenido	250784 HBT020
Clase	HBT020
Rompevirutas	PM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

DNMG 150608 Clase HBT020

250784 HBT020