

KÄRCHER**Aspirador industrial, Denominación del fabricante: IVR-L65/20****Datos de pedido**

Número de pedido	078522 IVR-L65/20
GTIN	4054278695129
Clase de artículo	07D

Descripción**Ejecución:**

Aspirador industrial adecuado para aspirar y separar **agentes refrigerantes, emulsiones lubricantes, agua o aceite con sólidos (p. ej. virutas metálicas)**.

- **Construcción compacta y material robusto para las mejores propiedades de marcha.**
- **Máxima flexibilidad de uso y larga durabilidad con cable de red resistente al aceite.**
- **La aspiración se realiza a través de un empalme de manguera giratorio 360° en la ventosa.**

Aspirador industrial de 2 motores de 2,4 kW con **chasis antivuelco y depósito de 65 litros**.

Suministro:

Con chasis antivuelco y manguera de vaciado con indicador del nivel de llenado. **Sin accesorios.**

Encontrará accesorios adecuados en el n.º 078524, 078529 y 078533.

Nota:

Encontrará una versión con recipiente de acero inoxidable de 100 litros con el n.º 078522 tam. IVR-L100DP en nuestra eShop.

Descripción técnica

Interruptor ON/OFF	sí
--------------------	----

Vacío	220 mbar
Nivel sonoro de funcionamiento	70 dB(A)
Anchura	570 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Clase de polvo – aspirador	L
Altura	1330 mm
Volumen de depósito	65 l
Longitud	730 mm
Diámetro nominal de la conexión	DN50 mm
Número de turbinas	2
Peso	43 kg
Consumo de potencia	2000 W
Caudal de aire	100 l/s
Longitud de cable	6 m
Tipo de producto	Aspirador en seco y en húmedo