

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio SNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 150612/30**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2544 150612/30
GTIN	4067263093152
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,2 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 280 mm/min
Contenido	251232 HB7020
Profundidad de corte a_p	0,8 - 5,25 mm
Cantidad	30
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

SNMG 150612 Clase HB7020

251232 HB7020