

## Garant

### Muela compacta de material no tejido, Ø 115 mm, Comparación de granulado: 100



#### Datos de pedido

Número de pedido	567005 100
GTIN	4067263516675
Clase de artículo	51M

#### Descripción

##### Ejecución:

La tela no tejida prensada con grano abrasivo ligado por resina permite **la eliminación y el acabado en un solo paso**. Versión **dura** con grano grueso, con cantos muy estables.

##### Aplicación:

Para el mecanizado de superficies y cantos en lijadoras angulares (número de revoluciones recomendado 6000 rpm).

#### Descripción técnica

Grado de finura	basto
Símbolo de medio abrasivo	A
Ejecución	8 A coarse
Grado dureza	duro
Medio abrasivo	Corindón normal (A)
Ø de perforación	22,23 mm
Comparación de granulado	100

Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Descripción de la forma	plano
Atributo del nombre de producto	Ø 115 mm
Optimizado para material de trabajo	Acero
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	60 m/s
Tipo de producto	Muela compacta

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		