


Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio SNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 120412/50**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2544 120412/50
GTIN	4067263093121
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,8 - 4,25 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 280 mm/min
Avance f	0,2 - 0,4 mm/rev,
Cantidad	50
Contenido	251226 HB7020
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

SNMG 120412 Clase HB7020

251226 HB7020