

Garant

Plaquita de corte reversible de mecanizado medio SNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 150608/50

**Datos de pedido**

Número de pedido	GG2544 150608/50
GTIN	4067263093145
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 280 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,55 - 5,25 mm
Avance f	0,2 - 0,4 mm/rev,
Cantidad	50
Contenido	251230 HB7020
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

SNMG 150608 Clase HB7020

251230 HB7020