

Garant
Plaquita de fresado para roscas exteriores 60°, MD, Altura de paso: 3,5mm


Datos de pedido

Número de pedido	218074 3,5
GTIN	4045197447593
Clase de artículo	21D

Descripción

Ejecución:

Placas de fresado estables para avances elevados y una alta productividad.

Dos filos.

Aplicación:

Para rosca exterior métrica de 60° según DIN / ISO R 262 (DIN 13) clase de tolerancia 6g.

Nota:

En el montaje debe prestarse atención a que las plaquitas fresadoras de roscas presenten el mismo lado, porque de lo contrario se producen distorsiones en la rosca. (modelo de lado con o sin marca).

Avance $f_z = \text{HB 7720 en acero} < 750 \text{ N/mm}^2 = 0,25 \text{ mm / diente}$.

Avance $f_z = \text{HB 7735 en INOX} > 900 \text{ N/mm}^2 = 0,15 \text{ mm / diente}$.

Sentido del corte: derecha e izquierda

Tamaño de placa: 41 mm

Descripción técnica

Aplicación interior/externo	Exterior
Perfil total	sí

Recubrimiento	TiAlN
Paso de rosca	3,5 mm
Adecuado para rosca	M14; M16
Número de filos Z	11
Clase	HB7735
Material de corte	MD
Tipo de rosca	MF
Tipo de rosca	MF-LH
Tipo de rosca	M-LH
Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Tamaño de placa	41 mm
Sentido del corte	derecha e izquierda
Tipo de producto	Inserto de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	120 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	110 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	100 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	60 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	25 m/min	H
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones	20 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	70 m/min	M
GG(G)	adecuado	70 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	120 m/min	N
Aceite	adecuado con restricciones		

húmedo máximo	adecuado
húmedo mínimo	adecuado
seco	adecuado con restricciones
Aire	adecuado con restricciones