

Garant

Desbastado de plaquita de corte reversible WNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 080408/50

**Datos de pedido**

Número de pedido	GG2568 080408/50
GTIN	4067263093725
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,55 - 2,75 mm
Avance f	0,3 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	85 - 260 mm/min
Cantidad	50
Contenido	252208 HB7020
Clase	HB7020
Rompevirutas	SG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

WNMG 080408 Clase HB7020

252208 HB7020