

Garant**Desbaste de plaquita de corte reversible CNMG, HB7130-2, Tamaño / cantidad: 160612/50**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2574 160612/50
GTIN	4067263094128
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 170 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,8 - 5,5 mm
Contenido	250336 HB7130-2
Avance f	0,35 - 0,45 mm/rev,
Cantidad	50
Clase	HB7130-2
Rompevirutas	VG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

CNMG 160612 Clase HB7130-2

250336 HB7130-2