

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio KNUX, HB7020, Tamaño / cantidad: 160410R/50****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2541 160410R/50
GTIN	4067263094609
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,65 - 4 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 250 mm/min
Cantidad	50
Contenido	251036 HB7020
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

KNUX 160410R Clase HB7020	251036 HB7020
---------------------------	---------------