

HOLEX**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio TNMG, HBT130, Tamaño / cantidad: 160408/50****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2588 160408/50
GTIN	4067263094807
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,55 - 4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 135 mm/min
Cantidad	50
Avance f	0,2 - 0,3 mm/rev,
Contenido	251565 HBT130
Clase	HBT130
Rompevirutas	MM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

TNMG 160408 Clase HBT130

251565 HBT130