Garant

Paquete económico de plaquita de corte reversible de mecanizado medio CCMT, Tamaño / cantidad: 09T304/30



Datos de pedido

Número de pedido	GG2620 09T304/30
GTIN	4067263095194
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,25 mm/rev,
Profundidad de corte a _p	0,25 - 3,25 mm
Velocidad de corte v _c aplicación principal	130 - 280 mm/min
Contenido	260150 HB7020
Cantidad	30
Código ISO plaquita de corte	CCMT09T304
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

CC. T 09T304 Clase HB7020

260150 HB7020