

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CCMT, HB7020, Tamaño / cantidad: 09T302/50****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2620 09T302/50
GTIN	4067263095187
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	260148 HB7020
Avance f	0,1 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 280 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,15 - 3,25 mm
Cantidad	50
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

CC. T 09T302 Clase HB7020

260148 HB7020