

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CCMT, HB7020, Tamaño / cantidad: 120408/50**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2620 120408/50
GTIN	4067263095262
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	260160 HB7020
Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 280 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,55 - 4,25 mm
Avance f	0,1 - 0,25 mm/rev,
Cantidad	50
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

CC. T 120408 Clase HB7020

260160 HB7020