

**HOLEX****Cepillo circular de alambre Alambre de latón 0,15 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 120X30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	570170 120X30
GTIN	4067263906506
Clase de artículo	57H

**Descripción****Ejecución:**

Alambre ondulado montado a presión en cuerpo de acero. **Gran densidad de la guarnición**, alta precisión de concentricidad y resistencia al desgaste. Adaptación posible a diferentes taladros de asiento gracias a **anillos reductores intercambiables** (incluido en el volumen de suministro).

**Aplicación:**

**Para el mecanizado de latón, cobre, metal ligero, etc.** Para pulido, cepillado fino, etc. Uso en bancos de amolar y de esmerilar o máquinas con árbol flexible. Para granular, limpiar, desoxidar, descascarillar, etc.

**Descripción técnica**

Ø de la perforación d <sub>1</sub>	30 mm
Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	33 mm
Anchura del cepillo	25 mm
Ø de anillo de reducción	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm

Velocidad de giro máxima	6000 min <sup>-1</sup>
Ø del cepillo D <sub>1</sub>	120 mm
Tipo de producto	Cepillo circular