

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio DCMT, HB7020, Tamaño / cantidad: 11T302/30****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|------------------|
| Número de pedido | GG2624 11T302/30 |
| GTIN | 4067263095439 |
| Clase de artículo | GGN |

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------------------|
| Avance f | 0,1 - 0,25 mm/rev, |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 130 - 280 mm/min |
| Contenido | 260458 HB7020 |
| Profundidad de corte a_p | 0,15 - 2,75 mm |
| Cantidad | 30 |
| Clase | HB7020 |
| Rompevirutas | SM |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |

Accesorios

DC. T 11T302 Clase HB7020

260458 HB7020