

**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio DCMT, HBT020, Tamaño / cantidad: 11T308/50****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2627 11T308/50
GTIN	4067263095569
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	260508 HBT020
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 240 mm/min
Avance f	0,2 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,55 - 2,75 mm
Cantidad	50
Clase	HBT020
Rompevirutas	PM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

DCMT 11T308 Clase HBT020

260508 HBT020