

HOLEX**Cepillo cónico acodado Alambre de acero 0,50 mm, Ø del cepillo D1 x rosca M: 125XM14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	571303 125XM14
GTIN	4067263906742
Clase de artículo	57H

Descripción**Ejecución:**

Cepillo cónico acodado, con alambre liso de 0,50 mm, **trenzado** y montado a presión en el cuerpo de acero. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.**

Aplicación:

Trenzado a la izquierda, se evita con seguridad un aflojamiento temprano.

Ideal para el mecanizado de posiciones difícilmente accesibles y para trabajos de cepillado pesados, como p. ej. decapado, desoxidado, descorticado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.

Con **rosca interior M14**, para el alojamiento directo **en amoladoras angulares.**

Descripción técnica

Rosca M	M14
Anchura de los filamentos L ₁	12 mm
Velocidad de giro máxima	12500 min ⁻¹
Material dotación	Alambre de acero

Trenzado	trenzado a la izquierda
Tipo de producto	Cepillo cónico