

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio SCMT, HB7020, Tamaño / cantidad: 09T304/30**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2628 09T304/30
GTIN	4067263095576
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Cantidad	30
Avance f	0,1 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 280 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,25 - 3,25 mm
Contenido	260762 HB7020
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

SC. T 09T304 Clase HB7020

260762 HB7020