

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio TCMT, HB7020, Tamaño / cantidad: 16T304/50**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2632 16T304/50
GTIN	4067263095767
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 280 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,25 - 4 mm
Contenido	260986 HB7020
Cantidad	50
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

TC. T 16T304 Clase HB7020

260986 HB7020